

MOTIP Kontaktrengöringsmedel

Technical Information



Rengör de elektriska kontakterna i bilen, t.ex. batteriet, med MOTIP Contact Cleaner. Detta kontaktrengöringsmedel är icke-ledande och har olika användningsområden, från batterier till mixerbord och strömbrytare. Contact Cleaner är icke-ledande och icke-korrosivt, lämnar inga rester, har ett kraftfullt sprutmunstycke och kan användas i olika positioner.

Beställningsnummer: 090505, 290505

Kvalitet & egenskaper

Högupplösande egenskaper
Kraftfullt sprutmunstycke
Lämnar inga rester
Icke-ledande och icke-korrosiv
360°-ventil

Fysikaliska och kemiska data

Bas: Alifatiska kolväten med alkohol
Kolourname: no colour
Lukt: Kännetecken
Ytor: Switches, Batteries, Contact points, Printed circuit board switches, Multiple sockets, Gold-plated electrical contacts.
Minsta arbetstemperatur: 10 °C
Maximal arbetstemperatur: 25 °C
Flampunkt: n.a. °C
Lagringsstabilitet: 10 y
Innehållt:

- 500 ML
- 200 ML

Hur man använder

Läs anvisningarna på förpackningen noga före användning och följ dem.
Aerosolen ska hålla rumstemperatur.
Den bästa arbetstemperaturen för medlet är 10–25 °C.
Skaka burken före användning.
Stäng av elinstallationer innan du applicerar medlet.
Spraya de delar som ska behandlas tills föroreningarna har försvunnit.
Kontaminerat kontaktrengöringsmedel ska betraktas som kemiskt avfall.
Slå endast på elinstallationen efter att lösningsmedlet har avdunstat (minst 15 minuter)

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.